

Секции бактерицидные

СЕКЦИЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ VKBS



Секция бактерицидная применяется для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением непосредственно в канале воздуховода.

Камера монтируется в любом положении.
Корпус изготавливается из оцинкованной стали.


В качестве ламп применяются бактерицидные газоразрядные ртутные лампы низкого давления мощностью 75 Вт (питание 230В).

Область применения Секций бактерицидных VKBS

| Категория помещения | Типы помещения | Объемная бактерицидная доза, Дж/м ³ |
|---------------------|---|--|
| 1 | Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские палаты роддомов | 385 |
| 2 | Перевязочные, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, фармацевтические цеха | 256 |
| 3 | Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в 1 и 2 категории) | 167 |
| 4 | Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании | 130 |
| 5 | Курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ | 105 |

Чертеж и размер Секций бактерицидных VKBS

Размеры в мм



Обозначения:

B - ширина внутреннего сечения;
H - высота внутреннего сечения;
B1xH1 - габаритные размеры.

Если B и H < 600 мм

B1 = B + 40 мм;

H1 = H + 40 мм.

Если B или H => 600 мм

B1 = B + 60 мм;

H1 = H + 60 мм.

Габаритные размеры, масса и технические характеристики Секций бактерицидных VKBS

| Обозначение | В, мм | Н, мм | В1, мм | Н1, мм | Шина | Масса, кг | Макс. расход воздуха через секцию, м ³ /ч | Сумм.потребляемая мощность, кВт |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|------|-----------|--|---------------------------------|
| VKBS 400x200/87 | 400 | 200 | 440 | 240 | 20 | 16 | 1100 | 0,675 |
| VKBS 400x200/58 | 400 | 200 | 440 | 240 | 20 | 14 | 1100 | 0,45 |
| VKBS 400x200/39 | 400 | 200 | 440 | 290 | 20 | 13 | 1100 | 0,3 |
| VKBS 500x250/96 | 500 | 250 | 540 | 290 | 20 | 23 | 1800 | 0,75 |
| VKBS 500x250/67 | 500 | 250 | 540 | 290 | 20 | 20 | 1800 | 0,525 |
| VKBS 500x250/39 | 500 | 250 | 540 | 340 | 20 | 17 | 1800 | 0,3 |
| VKBS 500x300/106 | 500 | 300 | 540 | 340 | 20 | 25 | 2100 | 0,825 |
| VKBS 500x300/67 | 500 | 300 | 540 | 340 | 20 | 21 | 2100 | 0,525 |
| VKBS 500x300/48 | 500 | 300 | 540 | 340 | 20 | 19 | 2100 | 0,375 |
| VKBS 600x300/116 | 600 | 300 | 660 | 360 | 30 | 29 | 2600 | 0,9 |
| VKBS 600x300/77 | 600 | 300 | 660 | 360 | 30 | 25 | 2600 | 0,6 |
| VKBS 600x300/48 | 600 | 300 | 660 | 360 | 30 | 22 | 2600 | 0,375 |
| VKBS 600x350/135 | 600 | 350 | 660 | 410 | 30 | 39 | 3000 | 1,05 |
| VKBS 600x350/87 | 600 | 350 | 660 | 410 | 30 | 35 | 3000 | 0,675 |
| VKBS 600x350/58 | 600 | 350 | 660 | 410 | 30 | 32 | 3000 | 0,45 |
| VKBS 700x400/164 | 700 | 400 | 760 | 460 | 30 | 49 | 4000 | 1,275 |
| VKBS 700x400/106 | 700 | 400 | 760 | 460 | 30 | 45 | 4000 | 0,825 |
| VKBS 700x400/67 | 700 | 400 | 760 | 460 | 30 | 42 | 4000 | 0,525 |
| VKBS 800x500/183 | 800 | 500 | 860 | 540 | 30 | 58 | 5700 | 1,425 |
| VKBS 800x500/125 | 800 | 500 | 860 | 540 | 30 | 54 | 5700 | 0,975 |
| VKBS 800x500/77 | 800 | 500 | 860 | 540 | 30 | 51 | 5700 | 0,6 |
| VKBS 900x500/222 | 900 | 500 | 960 | 560 | 30 | 66 | 6400 | 1,725 |
| VKBS 900x500/145 | 900 | 500 | 960 | 560 | 30 | 62 | 6400 | 1,125 |
| VKBS 900x500/96 | 900 | 500 | 960 | 560 | 30 | 60 | 6400 | 0,75 |
| VKBS 1000x500/241 | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 30 | 72 | 7200 | 1,875 |
| VKBS 1000x500/164 | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 30 | 68 | 7200 | 1,275 |
| VKBS 1000x500/116 | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 30 | 66 | 7200 | 0,9 |

Структура обозначения при заказе

